



Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, SK 40 kort, Typ CP för ER: 32



Beställningsdata

Ordernummer	300686 32
GTIN	2050001703187
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- Slipad ytter- och innerkon med RFID/Balluffchip-hål.
- Rundgångs- och repeter Noggrannhet 3 µm vid 3×D, maximalt 50 mm vid användning av en precisionsspännhylsa HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spån avskiljning. Den förstärkta chuckstommen förbättrar stabiliteten och ger en rejäl radiell styvhet. Utvändigt och invändigt kona slipade. Spännmutter med kullager, med trapetsformad fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkraft. Minskar vibrationer.
- Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
- Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
- Alternativ vid CENTRO P -> utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666–309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft. HDC särskilt lämplig vid grovbearbetning (bl.a TPC-fräsning) och efterbehandling eller bearbetning av höghållfasta eller tuffa/sega material.

leveransinnehåll:

Utan spännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368 – 309381 och för gängtapp nr 309402 – 309419 (inte Horex). ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, ER-hylsmutter HDC nr 309657, tätningbrickor HP nr 309666 – 309668, rullnyckel CP nr 309754; 309756, rullnyckel HDC nr 309745; 309756.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: ADB

spännvidd: 2 - 20 mm

utkragningenslängd A-mått: 50 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 20 mm
Typ CP för ER	32
utkragningenslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Form	ADB
Serie	Centro P
Spännhylsa D ₁	2-20 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309418 18
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309377 16
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309378 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309376 2
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm	309378 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309377 19
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 18 mm	309378 18
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309414 10
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309378 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm	309376 13
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309414 16
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spännmutter CENTRO P Standard Typ CP för ER 40	309655 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309376 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309377 20

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309377 14
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309377 3
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
CP-rullnyckel Typ 32	309754 32
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309418 10
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309418 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309377 13
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309377 11
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm	309376 17
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
	308806 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309377 5
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309377 12
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309378 20
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 16 mm	309378 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309377 9
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309377 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	309378 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309376 3
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	309377 17
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm	309376 14
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309377 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309376 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309376 5
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309378 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm	309376 19
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309377 10
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309377 8
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309377 18
	309414 6

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309376 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm	309376 16
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309377 15
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm	309376 11
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm	309418 20
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm	309376 20
CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 32	309756 32
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309376 8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309414 7
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309376 10
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm	309376 18
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309378 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309376 9
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 12 mm	309376 12
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 15 mm	309376 15
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 18 mm	309414 18
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spann-Ø d 7 mm	309377 7
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40