

Garant**Delprofilskår för DIN 471 utvändigt höger, HB7010, Bredd spår m (H13): 0,9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Artikelklass	21J

Beskrivning**Passar till:**

GARANT gängållare (invändigt/utvändigt) nr 271997 – 272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Teknisk beskrivning

Skärbredd w	0,99 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek	0,8 mm
Spårvidd m (H13)	0,9 mm
t_{\max}	1,3 mm
Skärmaterial	VHM
Vändskärstilldelning	höger
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 471
Tjocklek	3,6 mm

Vändskärsstorlek L	16 mm
Underläggsplatta	Nr 272604 storlek S
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

underläggsplatta för skärhållare Lutningsvinkel S grad	272604 S
--	----------