

Garant**Delprofilskär för DIN 472 invändigt höger, HB7010, Bredd spår m (H13): 0,9mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 271015 0,9 |
| GTIN | 4045197463241 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Passar till:**

GARANT gängållare (utvändigt/invändigt) nr 271997 – 272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|---------|
| för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 0,8 mm |
| t_{\max} | 1,3 mm |
| Skärbredd w | 0,99 mm |
| Spårvidd m (H13) | 0,9 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Vändskärstilldelning | höger |
| Sort | HB7010 |
| Spår enligt norm | DIN 472 |
| Tjocklek | 3,6 mm |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Vändskärsstorlek L | 16 mm |
| Underläggsplatta | Nr 272624 storlek S |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | lämplig | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 180 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 90 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | mindre lämplig | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | mindre lämplig | 50 m/min | S |
| GG(G) | lämplig | 130 m/min | K |
| CuZn | mindre lämplig | 150 m/min | N |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel S grad | 272624 S |
|--|----------|