

Vinkelskruvtillsats, Typ: OSD2



Beställningsdata

Ordernummer	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Passar till alla vanligen förekommande skruvdragare och bormaskiner. Hus av högvärdigt stål. Hörnmått 30 mm. Lagerskålen med hållarfläns för vridmomentstötta kan vridas 360° steglöst. Magnetiserat fäste, motsvarar 1/4 tum bitssexkant. Vinkelskruv-/borrtillsatsen är den idealiska lösningen för alla skruvsituationer på trånga och svårtillgängliga ställen.

1/4 tum magnetiskt sexkantfäste som passar alla typer av standardbits 25 mm (C 6,3) samt kulfäste (E 6,3), med bitsslås.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	40 Nm
Typ	OSD2
Produktslag	Skruvdragartillsats