



Ringmutter, Gäng-Ø: M10



Beställningsdata

Ordernummer	086477 M10
GTIN	2050001758125
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	M10
Gänglängd mutter E	10 mm
Utvändig diameter ring B	45 mm
Totalhöjd F	45 mm
Invändig diameter ring A	25 mm
Kragdiameter stöd C	25 mm
vikt	0,11 kg

Datablad

dim D	10 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1 t
Produktslag	Ringskruv