

ER-hylschucksats, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 32



Beställningsdata

Ordernummer

300630 32

GTIN

4045197307927

Artikelklass

37D

Beskrivning

Utförande:

- Utvändig och invändig kona slipad.
- Hög rundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Upp till 40 % högre spännkraft, vid nominell \emptyset .

Fördel:

- Ökad livslängd, optimal processäkerhet.
- Bättre kvalitet (ytfinhet, snävare tillverkningstoleranser).
- Lägre produktionskostnader.

leveransinnehåll:

ER-chuck med mutter (nr 300470 storlek 16, 25 resp. 32), ER-skruvnyckel (nr 613300 storlek 25 resp. 309680 storlek 32) och ER-hylsor (nr 308901, 308941 resp. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 och 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20 mm.

Inklusive plastväska.

Specialtillbehör:

Dragtapp (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309434, ER-spännmutter nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	32
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309000 4
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309000 6
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309280

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309000 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309000 15
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	309000 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309000 5
ER-hylschuckarForm ADB för ER-spännhylsstorlek 32	300470 32