

Garant**ER-Mini-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	300685 11
GTIN	4045197291806
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriska hållare med Weldonskaft inklusive ER-mutter.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel = nr 309680 – 309740.

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering.

Teknisk beskrivning

L ₂	19 mm
spännvidd	0,5 - 7 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Skaftlängd L ₁	150 mm
För ER-spännhylsor	11 mm
Utvändig-Ø D	16 mm
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309369 4
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309368 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309368 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spänntångsats 13 delar 1-7 mm	309010
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spänntång HPmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spänntångsats 7 delar 1-7 mm	309155

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309368 4
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER Mini hylsmutter för ER 11	309650 11
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4 mm	309399 4