



Ringskruv, Gäng-Ø: M16



Beställningsdata

Ordernummer	086472 M16
GTIN	2050001741776
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter ring B	63 mm
Gänglängd mutter E	14 mm
Kragdiameter stöd C	35 mm
Invändig diameter ring A	35 mm
vikt	0,31 kg
Totalhöjd F	62 mm
Gäng-Ø	M16

Datablad

Gänglängd	27 mm
dim D	14 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	4 t
Produktslag	Ringskruv