

LOCTITE**Polyolefinlim, 20 g, Tillverkar-ID: 406**

Beställningsdata

Ordernummer	083362 406
GTIN	4058093008928
Artikelklass	04L

Beskrivning

Användningsdata:

För plaster som är svåra att limma, som exempelvis PE, PP, PTFE, Santoprene och andra termoplastiska elastomerer. För bästa vidhäftning behandlas fogytorna först med Primer 770.

leveransinnehåll:

Polyolefin-lim 406.

Teknisk beskrivning

skärdraghållfasthet	15,5 N/mm ²
tillverkarens beteckning	LOCTITE 406
handfast efter	2 - 10 s
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Dynamisk viskositet	20 mPas
lagringstemperatur	2 - 8 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	20 månad

Datablad

Densitet	1,1 g/cm ³
temperaturområde	-40 °C
Färg	transparent
Kemisk bas	Etylcyanakrylat
Form	flytande
lämpligt för material	PE
lämpligt för material	PP
lämpligt för material	Elastomer
Påfyllningsvolym	20 ml
Största spaltmått	0,15 mm
Produktnamnsattribut	20 g
Produktslag	Sekundlim