

HOLEX®**Kombidorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300840 16
GTIN	4045197145369
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6358

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 55 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Frässpindellängd L₃ med medbringarring: 17 mm

Frässpindellängd L₄: 27 mm

Lös låsskruv 309860: 16

Lös medbringarring 309870: 16

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	55 mm
Passande specialnyckel 309840	16
Lös låsskruv 309860	16
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	17 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm
Frässpindellängd L ₄	27 mm
Lös medbringarring 309870	16
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
	308625 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40

Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Medbringarring för dorn-Ø 16 mm	309870 16
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för
konor 40 SK

308812 40