

HOLEX**Kraftspännchuck, SK 40, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300775 20
GTIN	4045197550866
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309566 – 309570.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännkraft upp till	500 Nm
fäste	SK 40

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309570 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309570 18
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309566 10
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309566 16
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309566 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309570 12
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309570 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309570 10
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309566 12
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309570 20
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309570 25
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309566 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309570 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40