

HOLEX®**Kombidorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300840 22
GTIN	4045197145376
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6358

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 55 mm

Utvändig-Ø D: 40 mm

Frässpindellängd L₃ med medbringarring: 19 mm

Frässpindellängd L₄: 31 mm

Lös låsskruv 309860: 22

Lös medbringarring 309870: 22

Teknisk beskrivning

Lös medbringarring 309870	22
Lös låsskruv 309860	22
Dorndiameter d_1	22 mm
Frässpindellängd L_4	31 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
Passande specialnyckel 309840	22
Frässpindellängd L_3 med medbringarring	19 mm
Utvändig- \emptyset D	40 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μ m
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ($L_1 = 26$ mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40

Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Medbringarring för dorn-Ø 22 mm	309870 22
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M

Dragtapp 90° tätad passsar för konor 40

308795 40