

**Ringmutter, Gäng-Ø: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	086477 M12
GTIN	2050001741813
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

**Teknisk beskrivning**

Totalhöjd F	62 mm
Invändig diameter ring A	35 mm
Kragdiameter stöd C	35 mm
Utvändig diameter ring B	63 mm
vikt	0,27 kg
Gäng-Ø	M12
Gänglängd mutter E	14 mm

## Datablad

dim D	14 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1,6 t
Produktslag	Ringskruv