

HOLEX®**Kombidorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 27 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300840 27
GTIN	4045197145383
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6358

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 55 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Frässpindellängd L₃ med medbringarring: 21 mm

Frässpindellängd L₄: 33 mm

Lös låsskruv 309860: 27

Lös medbringarring 309870: 27

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	33 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	21 mm
Lös låsskruv 309860	27
Passande specialnyckel 309840	27
utkragningenslängd A-mått	55 mm
Lös medbringarring 309870	27
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Medbringarring för dorn-Ø 27 mm	309870 27
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40

Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40