

HOLEX**Kraftspännchuck, SK 50, Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300778 20
GTIN	4045197550873
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309566 – 309570.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	52 mm
passande haknyckel nr 628400	52 / 55
Spännkraft upp till	500 Nm
fäste	SK 50

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309566 12
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309570 20
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309570 18
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309566 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309570 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309570 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309566 6
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309566 10
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309570 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309566 8
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309570 25
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spann-Ø d 6 mm	309570 6
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spann-Ø d 12 mm	309570 12
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50