

**HOLEX®****Kombidorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 32 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300840 32
GTIN	4045197145390
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluffchip-hål.

**Användningsdata:**

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6358

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 60 mm

Utvändig-Ø D: 58 mm

Frässpindel­längd L<sub>3</sub> med medbringarring: 24 mm

Frässpindel­längd L<sub>4</sub>: 38 mm

Lös låsskruv 309860: 32

Lös medbringarring 309870: 32

**Teknisk beskrivning**

Lös medbringarring 309870	32
Passande specialnyckel 309840	32
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	38 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
Lös låsskruv 309860	32
Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	24 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Utvändig-Ø D	58 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L <sub>1</sub> = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Fräslåskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Fräslåskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
	308720 40

Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor  
40

---