

**HOLEX****Kraftspännchuck, SK 50, Ø D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300778 32
GTIN	4045197546999
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309566 – 309570.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
utkragningslängd A-mått	105 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	66 mm
passande haknyckel nr 628400	68 / 75
Spännkraft upp till	900 Nm
fäste	SK 50

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

## Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309570 20
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309570 10
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309570 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309570 18
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309570 6
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309570 8
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309570 12
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309570 25