

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 44/9,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:****Med fast lutningsvinkel.****OBS!:**

Utstickslängden kan justeras från 8 mm till 44 mm.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	9,3 mm
Vändskärsskruv	279810 7
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstäng

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Spännskruv Typ 7	279810 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200