

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 25/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 2
Underläggsplatta 1,5°	272606 1,5
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Spännskruv för gängskär	279810 3
totallängd L	155 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännskruv Typ 3	279810 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
underläggsplatta för skärhållareER Lutningsvinkel 1,5 grad	272606 1,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500