

Garant
Sats med gängvändskär storlek 16, HB7010, Typ: EL

Beställningsdata

Ordernummer	271900 EL
GTIN	4045197371492
Artikelklass	21J

Beskrivning
Innehåll:

Fullprofil, metrisk 60°: Nr 270720 strl 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Delprofil, metrisk 60°: Nr 270745 strl. 0,5-1,5; 1,75-3

Fullprofil, BSW 55°: Nr 270805 strl 14; 11

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	M
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF
Gängtyp	G
Gängtyp	BSW
Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	G-LH
Gängtyp	BSW-LH
Sort	HB7010

Produktslag

Vändskär för gängsvärning

Tillbehör

Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 1,75 mm	270776 1,75
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 2 mm	270720 2
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 1,5 mm	270720 1,5
Delprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 2,5 mm	270720 2,5
Fullprofilsjär 55° invändigt vänster Antal gängor/tum 11	270834 11
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 1,25 mm	270720 1,25
Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 3 mm	270776 3
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 1 mm	270720 1
Fullprofilsjär 55° invändigt vänster Antal gängor/tum 14	270834 14
Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 1,5 mm	270776 1,5
Fullprofilsjär 55° utvändigt vänster Antal gängor/tum 11	270805 11
Delprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 2,5 mm	270776 2,5
Fullprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 3 mm	270720 3
Delprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 1 mm	270776 1
Fullprofilsjär 55° utvändigt vänster Antal gängor/tum 14	270805 14
Fullprofilsjär 60° invändigt vänster stigning 2 mm	270776 2
Delprofilsjär 60° utvändigt vänster stigning 1,75-3 mm	270745 1,75-3