

HOLEX®**Kombidorn Form A, SK 50 A = 100, Dorndiameter d1: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300980 22
GTIN	4045197145574
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6358

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

Utvändig-Ø D: 40 mm

Frässpindellängd L₃ med medbringarring: 19 mm

Frässpindellängd L₄: 31 mm

Lös låsskruv 309860: 22

Lös medbringarring 309870: 22

Passande specialnyckel 309840: 22

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	31 mm
Passande specialnyckel 309840	22
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	19 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Lös medbringarring 309870	22
Lös låsskruv 309860	22
Utvändig-Ø D	40 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 50	308700 50
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 50	308720 50

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Medbringarring för dorn-Ø 22 mm	309870 22
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50