

Garant**Kombidorn Form ADB, SK 40 A = 200, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300910 27
GTIN	4045197285317
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Lös medbringarring nr 309870	27
Dorndiameter d ₁	27 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	21 mm
passande specialnyckel nr 309840	27

Frässpindellängd L ₄	33 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Medbringarring för dorn-Ø 27 mm	309870 27
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40