

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 60/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:
Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Vändskärsskruv	279810 4
Mittförskjutning L ₃	7,3 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D _s	10 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500