

Garant**Kombidorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301010 40
GTIN	4045197285584
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	40
Frässpindellängd L ₄	41 mm
Lös medbringarring nr 309870	40
utkragningslängd A-mått	200 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	27 mm

Dorndiameter d_1	40 mm
Utvändig- \varnothing D	70 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
Spännhylsa D_1	40 mm
fäste	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min^{-1}
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Specialnyckel för dorn- \varnothing 40 mm	309840 40
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Fräslåsskruv för dorn- \varnothing 40 mm	309860 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialnyckel för dorn- \varnothing 50 mm	309840 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50

Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50