

Garant

Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 0,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 32/11 mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Artikelklass	21W

Beskrivning

**Utförande:
Med fast lutningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 4
Mittförskjutning L ₃	8,9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter D _s	16 mm
Lutningsvinkel	0,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 4	279810 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500