



NiMH-battericellset uppladdningsbart, Internationellt utförande: LR6



Beställningsdata

Ordernummer	081570 LR6
GTIN	4013674350827
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Teknisk beskrivning

märkspänning	1,2 V
kemisk struktur	Nickel-metallhydrid
Internationellt utförande	HR6
återuppladdningsbar	ja
vikt per styck	34 g
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Mignon, AA
batterikapacitet	2850 mAh
Produktslag	Akkumulator

