

**Garant****Kombidorn Form ADB, SK 50 A = 160, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300990 32
GTIN	4045197285522
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.  
**GARANT** – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

**Användningsdata:**

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	24 mm
Lös medbringarring nr 309870	32
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	38 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm

passande specialnyckel nr 309840	32
Utvändig-Ø D	58 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50

Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp, utan innergångätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32