

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 12/6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 272101 12/6 |
| GTIN | 4045197463289 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning

Utförande:
Med fast lutningsvinkel.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-----------|
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 6,35 mm |
| Vändskärsskruv | 279810 6 |
| Vändskärsstorlek | 6 mm |
| totalängd L | 100 mm |
| Invändig | nej |
| Skaftdiameter D_s | 12 mm |
| Lutningsvinkel | 2,5 grad |
| Användning | Höger |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|------------------|----------|
| Spännskruv Typ 6 | 279810 6 |
|------------------|----------|

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200