

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 40/16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 272111 40/16  |
| GTIN         | 4045197430625 |
| Artikelklass | 21W           |

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Med fast lutningsvinkel.**  
**Med invändig kylning.**

**Teknisk beskrivning**

|   |           |
|---|-----------|
| Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$ | 20 mm     |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 11,5 mm   |
| Vändskärsskruv                          | 279810 5  |
| Vändskärsstorlek                        | 16 mm     |
| totallängd L                            | 180 mm    |
| Invändig                                | ja        |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 20 mm     |
| Lutningsvinkel                          | 1,5 grad  |
| Användning                              | Höger     |
| Produktslag                             | Borrstång |

**Tillbehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Spännskruv Typ 5   | 279810 5    |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10                              | 674248 TX10 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200  |