

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Spännskruv för gängskär	279810 2
Skaftmått	25 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Huvudängd L ₁	30 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta 1,5°	272610 1,5
totallängd L	153 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännskruv	272500
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272610 1,5
Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500