

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 26/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:****Med fast lutningsvinkel. HM-skaft.****Med invändig kylning.****Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	6,35 mm
Vändskärsskruv	279810 6
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s	6 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
----------------------------------------------------------	------------

Spännskruv Typ 6	279810 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200