

Garant**Borrstång, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 170/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 3
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	39 mm
Mittförskjutning L_3	21,5 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
totallängd L	250 mm
Invändig	ja
Underläggsplatta 1,5°	272626 1,5
Skruv för underläggs-platta	279824 2
Skaftdiameter D_s	32 mm
Halsbredd L_4	32 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Spännskruv Typ 3	279810 3
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272626 1,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500