

Garant**Sats med delprofilskär storlek 16 för fjäderringar av rund tråd, höger, HB7010, Typ: ER/IR****Beställningsdata**

Ordernummer	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Artikelklass	21J

Beskrivning**Passar till:**

GARANT gängållare (utvändigt/invändigt) nr 271997 – 272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Innehåll:

Delprofil DIN 7993: Nr 271025 strl 0,4; 0,6; 0,9; 1 Nr 271035 strl 0,6; 0,9; 1

Underläggsplatta: nr 272604 och 272624 strl S

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Höger
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 7993
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N

Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

underläggsplatta för skärhållare Lutningsvinkel S grad	272604 S
Delprofilskär för DIN 7993 utvändigt höger Instick R 1 mm	271025 1
Delprofilskär för DIN 7993 invändigt höger Instick R 0,6 mm	271035 0,6
Delprofilskär för DIN 7993 invändigt höger Instick R 1 mm	271035 1
Delprofilskär för DIN 7993 utvändigt höger Instick R 0,9 mm	271025 0,9
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel S grad	272624 S
Delprofilskär för DIN 7993 utvändigt höger Instick R 0,4 mm	271025 0,4
Delprofilskär för DIN 7993 utvändigt höger Instick R 0,6 mm	271025 0,6