

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 100/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:
Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L ₃	11,3 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	20 mm
Vändskärsskruv	279810 5
totallängd L	150 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D _s	16 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 5	279810 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200