

Garant**Kombidorn Form ADB, SK 50 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300950 16
GTIN	4045197285393
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	17 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Dorndiameter d ₁	16 mm
Frässpindellängd L ₄	27 mm

Lös medbringarring nr 309870	16
Utvändig-Ø D	32 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 50 mm	309860 50
Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm	309860 16
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Medbringarring för dorn-Ø 16 mm	309870 16
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50