

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta 1,5°	272610 1,5
Skaftmått	32 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Spännskruv för gängskär	279810 2
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	173 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272610 1,5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv	272500
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500