

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301015 27 |
| GTIN | 4045197285614 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------|
| passande specialnyckel nr 309840 | 27 |
| utkragningslängd A-mått | 35 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 21 mm |
| Dorndiameter d ₁ | 27 mm |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 27 mm |
| fäste | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6357 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm | 309840 27 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm | 309860 27 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40 | 308700 40 |

| | |
|---|------------|
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |