

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 22/9,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:
Med fast lutningsvinkel.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 7
Vändskärsstorlek	9,3 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
totallängd L	87 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter D_s	10 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 7	279810 7
------------------	----------

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200