

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**leveransinnehåll:**  
**Med underläggsplatta 1,5°**

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta 1,5°	272616 1,5
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Spännskruv för gängskär	279810 3
Huvudängd L <sub>1</sub>	36 mm
Skaftmått	25 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 2
totallängd L	155 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

**Tillbehör**

Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272616 1,5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Spännskruv Typ 3	279810 3
Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500