

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 31/9,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**Utförande:**  
**Med fast lutningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	9,3 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	8 mm
Vändskärsskruv	279810 7
totallängd L	97 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Spännskruv Typ 7	279810 7
------------------	----------

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200