

Garant**Delprofilskår för DIN 7993 invändigt höger, HB7010, Instick R: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271035 1
GTIN	4045197142610
Artikelklass	21J

Beskrivning**Passar till:**

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997 – 272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Teknisk beskrivning

Skärbredd w	2 mm
Instick R	1 mm
t_{\max}	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Vändskärstilldelning	höger
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 7993
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Underläggsplatta	Nr 272624 storlek S

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel S grad

272624 S