

**Garant**

**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 0,5°, Vänster,  
Utkragningslängd / plattstorlek L: 25/11mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**Utförande:  
Med fast lutningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279810 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Mittförskjutning $L_3$	7,3 mm
totallängd L	100 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Lutningsvinkel	0,5 grad
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
--	------------

Spännskruv Typ 4	279810 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500