

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 32/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta 1,5°	272616 1,5
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Spännskruv för gängskär	279810 3
Klämskruv för underläggsplatta	279824 2
Huvudängd L ₁	36 mm
Skaftmått	32 mm
totallängd L	175 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Bricka för skärhållare och svarvhållareEL/IR Lutningsvinkel 1,5 grad	272616 1,5
Spännskruv Typ 3	279810 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500