

Garant
Sats med gängvändskär storlek 16, HB7010, Typ: ER

Beställningsdata

Ordernummer	271900 ER
GTIN	4045197370969
Artikelklass	21J

Beskrivning
Innehåll:

Fullprofil, metrisk 60°: Nr 270700 strl 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Delprofil, metrisk 60°: Nr 270740 strl. 0,5-1,5; 1,75-3

Fullprofil, BSW 55°: Nr 270800 strl 14; 11

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Höger
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	M
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF
Gängtyp	G
Gängtyp	BSW
Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	G-LH
Gängtyp	BSW-LH
Sort	HB7010

Produktslag

Vändskär för gängsvärning

Tillbehör

Delprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Delprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 3 mm	270700 3
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 1,25 mm	270700 1,25
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 1 mm	270700 1
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 1,5 mm	270700 1,5
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 2,5 mm	270700 2,5
Fullprofilsjär 60° utvändigt höger stigning 2 mm	270700 2