

Garant

Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 43/9,3mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Artikelklass	21W

Beskrivning

**Utförande:
Med fast lutningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	9,3 mm
Vändskärsskruv	279810 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
totallängd L	109 mm
Invändig	nej
Skaftdiameter D_s	10 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Spännskruv Typ 7	279810 7

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200