

**Garant****Kombidorn Form ADB, SK 50 A = 130, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300985 32     |
| GTIN         | 4045197285478 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.  
**GARANT** – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

**Användningsdata:**

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

**OBS!:**

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

**Teknisk beskrivning**

|  |        |
|--|--------|
| passande specialnyckel nr 309840                   | 32     |
| Lös medbringarring nr 309870                       | 32     |
| Frässpindellängd L <sub>4</sub>                    | 38 mm  |
| utkragningslängd A-mått                            | 130 mm |
| Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring | 24 mm  |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dorndiameter $d_1$                  | 32 mm                             |
| Utvändig- $\varnothing$ D           | 58 mm                             |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32                                |
| Spännhylsa $D_1$                    | 32 mm                             |
| fäste                               | SK 50 A = 130                     |
| Norm                                | DIN 6358                          |
| Hållare norm                        | ISO 7388-1                        |
| Form                                | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal  | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet                | ≤ 5 $\mu$ m                       |
| Bearbetningsstrategi                | HPC                               |
| Produktslag                         | Påsticksdorn för fräs             |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| DragtapparForm B passar för konor 50  | 308640 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50                                | 308615 50 |
| DragtapparForm A passar för konor 50  | 308600 50 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50                                       | 308605 50 |
| Fräslåsskruv för dorn- $\varnothing$ 50 mm  | 309860 50 |
| Fräslåsskruv för dorn- $\varnothing$ 32 mm  | 309860 32 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50   | 308765 50 |
| Specialdragtapp passar för konor 50   | 308740 50 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50   | 308785 50 |
| Medbringarring för dorn- $\varnothing$ 32 mm  | 309870 32 |
| Specialnyckel för dorn- $\varnothing$ 50 mm   | 309840 50 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50                            | 308830 50 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm                           | 309840 32 |
| Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50 | 308720 50 |
| Dragtappartätad passar för konor 50                      | 308660 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50                    | 308795 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50              | 308650 50 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50              | 308610 50 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50                    | 308760 50 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50                    | 308790 50 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50              | 308620 50 |