

**Garant**

**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 0,5°, Vänster,  
Utkragningslängd / plattstorlek L: 32/11 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Artikelklass	21W

**Beskrivning**

**Utförande:  
Med fast lutningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning $L_3$	8,9 mm
Vändskärsskruv	279810 4
totallängd L	100 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Lutningsvinkel	0,5 grad
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Spännskruv Typ 4	279810 4
------------------	----------

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500