

HOLEX®**Ändfräsdorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301020 22
GTIN	4045197145666
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Från spänn-Ø 40 med 4 gänghål för fasthållning av fräskropp enligt DIN 2079.
- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Större kragdiameter.
- Med Balluffchip-hål.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6357

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 35 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Frässpindellängd L₄: 19 mm

Lös låsskruv 309860: 22

Passande specialnyckel 309840: 22

Teknisk beskrivning

Lös låsskruv 309860	22
utkragningenslängd A-mått	35 mm
Dorndiameter d_1	22 mm
Frässpindellängd L_4	19 mm
Passande specialnyckel 309840	22
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 22 mm	309860 22
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40