

HOLEX®**Ändfräsdorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 27 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301020 27
GTIN	4045197145673
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Från spänn-Ø 40 med 4 gänghål för fasthållning av fräskropp enligt DIN 2079.
- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Större kragdiameter.
- Med Balluffchip-hål.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830, specialnyckel nr 309840.

Norm: DIN 6357

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6 µm

utkragningslängd A-mått: 40 mm

Utvändig-Ø D: 58 mm

Frässpindellängd L₄: 21 mm

Lös låsskruv 309860: 27

Passande specialnyckel 309840: 27

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d_1	27 mm
Passande specialnyckel 309840	27
Lös låsskruv 309860	27
utkragningenslängd A-mått	40 mm
Frässpindellängd L_4	21 mm
Utvändig- \emptyset D	58 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 6 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Fräslåsskruv för dorn- \emptyset 27 mm	309860 27
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40