

Garant**Borrstång, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 120/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	24 mm
Mittförskjutning L_3	13,4 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	279810 2
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skruv för underläggsplatta	279824 1
Underläggsplatta 1,5°	272630 1,5
Skaftdiameter D_s	20 mm
Halsbredd L_4	20 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv	272500
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272630 1,5
Spännskruv Typ 2	279810 2
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500